

Series-E系列 (Ø20-35mm)

结构简单·易拆卸·易清洗



模块化设计

- 模块化设计, 一根分散轴, 可任意组合多种类型刀具, 节约成本

结构简单

- 结构设计简单, 易拆卸清洗, 便于维护

特制轴套

- 特制Polyflon™ PTFE轴套, 优异的耐磨性能及化学稳定性

可靠性

- 高精密工艺, 公差控制精确, 结合科学流体力学设计, 物料处理效果出众
- 采用卫生级不锈钢316L, 经电解钝化处理, 赋予其优异的耐腐蚀性能
- 内外表面经物理与电解复合抛光, 光洁度高, 易于清洗、无物料残留

多样化

- 多种类型刀具可选 (标准/锯齿/纤维/乳化/湍流等), 满足不同样品的处理需求
- 可选配开放型轴管, 适用于处理高粘度、温度敏感类样品
- 多种直径刀具可选 (Ø20-35mm), 处理量 10ml-10L

消毒灭菌

- 可承受化学灭菌、湿热灭菌以及干热灭菌

定子采用特殊几何设计，桨式\两齿刀状转子，旋涡范围广，样品分散均一性好。适用于大多数样品的剪切、分散、溶解、混合与均质破碎。

- 食品均质和破碎，如肉类、蔬菜、谷物等
- 植物的根茎、叶或烟草等
- 动物组织分散剪切或成分提取
- 化妆品的制备，膏霜油水乳化
- 硬而脆的片剂包衣均质、粉碎
- 细胞解聚、DNA分析
- 颜料、油墨、涂料和能源浆料的分散



制药



食品



日化



新材料



新能源

型号	ET20/S20S	ET20/S25S	ET20/S30S	ET20/S35S
订货号	232054	232530	233030	233530
处理量 (H ₂ O) ml	10-2000	15-2500	30-5000	50-6000
定子直径mm	φ20	φ25	φ30	φ35
定转子间隙mm	0.25	0.50	0.50	0.50
悬浮液粒径μm	10-50	15-50	20-70	25-70
乳浊液粒径μm	1-10	1-10	5-20	5-25
最高转速rpm	25000	25000	25000	25000
最大线速m/s	18.8	22.3	25.8	29.3
浸入深度mm	40-170	40-170	40-165	40-165
有效长度mm	190	190	190	190
最高耐受温度	180℃	180℃	180℃	180℃
PH 范围	2-13	2-13	2-13	2-13

定子采用锯齿形与条形孔设计,两齿刃状转子,剪切物料力度大。适用于大多数样品的剪切、分散、混合与均质破碎,尤其是动植物组织、细小纤维类样品的分散剪切。

- 植物的根茎、叶或烟草等
- 动物组织分散剪切或成分提取
- 食品均质化,如蔬菜、水果、谷物等
- 化妆品的制备,膏霜油水乳化
- 片剂包衣均化、粉碎
- 纺织品、纸巾、无纺布等纤维物料
- 颜料、油墨、涂料和能源浆料的制备



制药



食品



日化



新材料



新能源

型号	ET20/S20W	ET20/S25W	ET20/S30W	ET20/S35W
订货号	232055	232531	233031	233531
处理量(H ₂ O) ml	10-2000	15-2500	30-5000	50-6000
定子直径mm	φ20	φ25	φ30	φ35
定转子间隙mm	0.25	0.50	0.50	0.50
悬浮液粒径μm	10-50	10-50	25-75	25-75
乳浊液粒径μm	1-10	1-10	5-20	5-20
最高转速rpm	25000	25000	25000	20000
最大线速m/s	18.8	22.3	28.8	28.3
浸入深度mm	30-170	30-170	30-170	30-170
有效长度mm	190	190	190	190
最高耐受温度	180℃	180℃	180℃	180℃
PH 范围	2-13	2-13	2-13	2-13

定子采用锯齿形、条形孔设计，两齿转子尖锐刀状突出，剪切力大。主要适用于处理直径大于转子的动植物、纤维类、大颗粒样品的破碎、剪切、混合、成分提取等处理。

- 植物的根茎、叶或烟草等
- 动物组织分散剪切或成分提取
- 食品均质化, 如蔬菜、水果、谷物等
- 硬而脆的片剂均质、粉碎
- 片剂包衣均化、粉碎
- 纺织品、纸巾、无纺布等纤维物料



制药



食品



日化



新材料




新能源

型号	ET20/S20W+	ET20/S25W+	ET20/S30W+
订货号	232033	232533	233033
处理量 (H ₂ O) ml	10-2000	15-2500	30-5000
定子直径mm	φ20	φ25	φ30
定转子间隙mm	0.25	0.50	0.50
悬浮液粒径μm	10-50	10-50	15-60
乳浊液粒径μm	1-10	1-10	3-15
最高转速rpm	25000	25000	25000
最大线速m/s	18.8	22.3	28.8
浸入深度mm	30-170	30-170	30-170
有效长度mm	195	195	195
最高耐受温度	180℃	180℃	180℃
PH 范围	2-13	2-13	2-13

定子采用特殊“V”型齿设计，有效防止软、丝状类纤维物料缠绕于刀具内部。适用于纤维组织含量高的样品剪切、均质，也可用于粘度较高的样品搅拌混合、溶解。

- 动植物组织前处理
- 食品均质化, 如肉类、根茎蔬菜等
- 纸巾、纺织纤维加工
- 烟叶的均质化



植物




食品



制药



新材料



动物

型号	ET20/S20F	ET20/S25F	ET20/S30F	ET20/S35F
订货号	232056	232532	233032	233532
处理量(H ₂ O) ml	10-2000	15-2500	30-5000	50-6000
定子直径mm	φ20	φ25	φ30	φ35
定转子间隙mm	0.25	0.50	0.50	0.50
悬浮液粒径μm	15-70	20-90	20-90	25-110
乳浊液粒径μm	5-20	10-30	10-30	15-45
最高转速rpm	25000	25000	25000	25000
最大线速m/s	18.8	22.3	25.8	29.3
浸入深度mm	40-170	40-170	40-165	40-165
有效长度mm	190	190	190	190
最高耐受温度	180℃	180℃	180℃	180℃
PH 范围	2-13	2-13	2-13	2-13

采用精密单排或多排齿定子与多齿转子组合设计，实现精细化剪切，分散液滴粒径更小。适用于处理低粘度、带有细小颗粒的粉体溶液分散溶解、混合、乳化、匀浆，尤其是处理油水混合液，粒径分布均匀，体系稳定性持久。

- 化妆品的制备，微乳液或精华液
- 生物制药注射用悬浮液，疫苗等
- 饮料可溶性粉末(茶、咖啡、牛奶)的制备
- 颜料、油墨和油漆的制备
- 生物柴油的制备



油水



制药



乳品



日化



新材料




新能源

型号	ET20/S20E	ET20/S25E	ET20/S30E	ET20/S35E
订货号	232057	232535	233035	233535
处理量(H ₂ O) ml	10-2000	15-2500	30-5000	50-6000
定子直径mm	φ20	φ25	φ30	φ35
定转子间隙mm	0.50	0.50	0.50	0.50
悬浮液粒径μm	5-25	5-25	5-25	5-25
乳浊液粒径μm	1-5	1-5	1-5	1-5
最高转速rpm	25000	25000	25000	25000
最大线速m/s	18.5	22.3	28.8	35.3
浸入深度mm	40-170	40-170	40-165	40-165
有效长度mm	190	190	190	190
最高耐受温度	180℃	180℃	180℃	180℃
PH 范围	2-13	2-13	2-13	2-13

分散刀具 | Series-E 湍流型 M

采用流体力学, 定子斜形长孔、转子桨叶式设计, 产生众多细小涡流, 实现高效的热传递交换, 剪切力小, 热量低。可快速去除悬浮泡沫或上清液中的悬浮颗粒; 也适用于处理中、高粘度样液的混合、溶解。

- 香精类可溶性粉体的悬浊处理
- 化妆品粉膏、底霜的混合、溶解
- 生物制药注射用悬浮液, 疫苗等
- 颜料、油墨和油漆的制备
- 凝胶、生物柴油的制备
- 食品面酱、蚝油、黄原胶混合



化学



制药



乳品



日化



凝胶

型号	ET20/S20M	ET20/S25M	ET20/S30M	ET20/S35M
订货号	232036	232536	233036	233536
处理量 (H ₂ O) ml	10-3500	15-4500	30-8000	50-10000
定子直径mm	φ20	φ25	φ30	φ35
定转子间隙mm	0.25	0.50	0.50	0.50
悬浮液粒径μm	20-80	20-100	20-100	30-120
乳浊液粒径μm	10-30	10-45	10-45	10-45
最高转速rpm	25000	25000	25000	25000
最大线速m/s	21.0	26.0	28.8	35.3
浸入深度mm	40-170	40-170	40-165	40-165
有效长度mm	190	190	190	190
最高耐受温度	180°C	180°C	180°C	180°C
PH 范围	2-13	2-13	2-13	2-13